



29517004

## Ledmodule RGB, berker K.5 edelstaal (gelakt)

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 230 V

#### Vermogen

Opgenomen vermogen in W 2 W

#### Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Materiaal

Kleur RVS

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlaktebehandeling Gelakt

#### Teksten

Verlichting Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via drukknoproepbaar. De kleursequentie kan op elke positie worden gestopt met de drukknop.

Etikettering Folie met opdruk van insteekbare symbolen

Gerelateerde Series Serie berker K.5