



Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 alulook

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 V

Vermogen

Opgenomen vermogen in W 1 W

Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Teksten

Verlichting Lichtkleur koudwit

Etikettering Folie met opdruk van insteekbare symbolen

Gerelateerde Series Serie berker S.1

29531404