



2973

Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	24 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	43 mm

Architectuur

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	3 - 60 W
------------------------	----------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Bediening en controle	Geen Bluetooth-interface
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Montagewijze	Met spreidklemmen
Spanning	Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)