



3031



## Wipschakelaar

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

### Identificatie

Samenstelling Basiselement

### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

### Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen, Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen