



3031



Wipschakelaar

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Nominale stroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen, Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen