



3031

## Schakelaar uit Berker

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen, Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Off (Uit)
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit