



3032

Schak. 2-polig 10 AX

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Nominale stroom	10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal, Kunststof

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Met voorgedefinieerde neutrale positie, 2-polig uit