



303212

Schak. 2-polig 16 AX

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 16 AX (200W LED (SBL))

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK07

Architectuur

Bedieningselement Enkele toets

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

