



3035

### Serieschak.

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

### Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat

### Identificatie

Samenstelling Basiselement

### Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage, Schroefaansluiting

### Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

### Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met steekklemmen