



3035

Serieschak.

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage, Schroefaansluiting

Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met steekklemmen