



3036

## Wisselschak.

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Nominale stroom	10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal, Kunststof

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

#### Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen, Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Uit/omschakelen