



303808

## Dubbele wisselschak. gescheiden ingang

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

### Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

### Identificatie

Samenstelling Basiselement

### Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 2

### Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK07

### Architectuur

Bedieningselement Dubbele toets

### Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Voor verlichting

