



303808

Dubbele wisselschak. gescheiden ingang

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbele toets
-------------------	---------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal, Kunststof

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	Dubbel uit/wissel, gescheiden ingangsklemmen
Verlichting	Voor verlichting