



383803

Groepen draai-imp.dr. berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Type drukknop	Serie drukknop
---------------	----------------

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Transparant	Nee
-------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Afmetingen

Diepte	42 mm
--------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Schakelmodus	Met 0-stand
--------------	-------------

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Gerelateerde Series	Serie berker 1930, Serie berker Glas, Serie berker R.classic
---------------------	--

Relativo Sistema	Serie berker 1930/Glas, Serie berker R.classic
------------------	--