



384203

Jal.-draaischak. 2-polig

Technische eigenschappen

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop Schakelaar 2-polig

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Gerelateerde Series

Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1,
Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3,
Serie berker S.1