



384603

**Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic**

**Technische eigenschappen**

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom	10 A
---------------	------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Architectuur**

Aantal polen	1
--------------	---

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen	0
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Type drukknop	Enkele drukknop
---------------	-----------------

**Materiaal**

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Transparant	Nee
-------------	-----

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

**Afmetingen**

Diepte	42 mm
--------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Gerelateerde Series	Serie berker 1930, Serie berker Glas, Serie berker R.classic
---------------------	--

Gerelateerde Systeem	Serie berker 1930/Glas, Serie berker R.classic
----------------------	--