



384603

**Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Uitvoering**

Aantal polen 1

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

**Materiaal**

Materiaal Metaal, Kunststof

Transparant Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/stekker Schroefaansluiting

**Afmetingen**

Diepte 42 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK07

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklemmen

afdruk Zonder opdruk

Gerelateerde Series Serie berker 1930, Serie berker Glas, Serie berker R.classic

Relativo Sistema Serie berker 1930/Glas, Serie berker R.classic