



386103

3-standenschak. met 0-stand

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Diepte 42 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Uitvoering

Bedieningselement Draaiknop

Teksten

Schakelmodus Met 0-stand 0-1-2-3

Aansluitwijze Met schroefklemmen