



386103

3-standenschak. met 0-stand

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|------------------------|------------------------|
| Nominale spanning | 250 - 250 V |
| AT_PUBSwitchingCurrent | 10 AX (100W LED (SBL)) |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Diepte | 42 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |

Materiaal

| | |
|-----------|-------------------|
| Materiaal | Metaal, Kunststof |
|-----------|-------------------|

Architectuur

| | |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

Teksten

| | |
|---------------|---------------------|
| Schakelmodus | Met 0-stand 0-1-2-3 |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |