



386103

3-standenschak. met 0-stand

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Diepte 42 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Architectuur

Bedieningselement Draaiknop

Teksten

Schakelmodus Met 0-stand 0-1-2-3

Aansluitwijze Met schroefklemmen