



386113

### 3-standenschak. zonder 0-stand

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

##### Afmetingen

Diepte	42 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

##### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

##### Architectuur

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

##### Teksten

Schakelmodus	Zonder 0-stand: 2-1-3
Aansluitwijze	Met schroefklemmen