



387503

## Draaischak. serie, berker 1930/Glas/R.classic

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Nominale stroom	10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Materiaal

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Architectuur

Bedieningselement	Korte draaigreep
-------------------	------------------

#### Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Zonder neonlamp
Schakelmodus	Serie