



387503

### Draaischak. serie, berker 1930/Glas/R.classic

#### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Materiaal

Materiaal Duroplast

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement

#### Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Architectuur

Bedieningselement Korte draaigreep

#### Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder neonlamp

Schakelmodus Serie