



387603

Draaischak. uit/wissel, berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 0

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Architectuur

Bedieningselement Korte draaigreep

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder neonlamp

Schakelmodus Uit/omschakelen