



387703

Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Korte draaigreep

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Materiaal Duroplast

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Schakelmodus Kruis

Verlichting Zonder neonlamp