



389303

## Draaischak. 2-polig uit, berker 1930/Glas/R.classic

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Materiaal

Materiaal Duroplast

### Identificatie

Samenstelling Basiselement

### Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

### Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

### Architectuur

Bedieningselement Korte draaigreep

### Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder neonlamp

Schakelmodus 2-polig uit