



389303

Draaischak. 2-polig uit, berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Materiaal Duroplast

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Architectuur

Bedieningselement Korte draaigreep

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder neonlamp

Schakelmodus 2-polig uit