



396380

## Vierkante sokkel voor stopcontacten met penaaarde met schroefliftklemmen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Aansluiting

Type connector/stekker Schroefaansluiting

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Beschermingsgraad IP IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 70 mm

Breedte 70 mm

Diepte 55 mm

#### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage, Schroefaansluiting

#### Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Capaciteit

**Teksten**

---

afdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Geen
Gerelateerde Series	Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker S.1

---