



3966

Trekschak. uit/wissel

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Architectuur

Bedieningselement	Trekkoord
-------------------	-----------

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen, Voor wand- en plafondmontage
--------------	---

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---------------------------------------

Schakelmodus	Uit/omschakelen
--------------	-----------------