



396765

Ronde sokkel voor stopcontacten met penaaarde met schroefliftklemmen

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Aansluiting

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	50 mm

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klemmontage, Schroefaansluiting
---------------	---------------------------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Geen

Gerelateerde Series	Serie berker 1930, Serie berker Glas, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.classic
---------------------	--