



396765

## Ronde sokkel voor stopcontacten met penaaarde met schroefliftklemmen

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Aansluiting

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

#### Veiligheid

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee  |
| Beschermingsgraad IP             | IP20 |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |
| Hoogte                   | 70 mm |
| Breedte                  | 70 mm |
| Diepte                   | 50 mm |

#### Materiaal

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Materiaal | Metaal, Kunststof |
|-----------|-------------------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Connectiviteit

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Klemmontage, Schroefaansluiting |
|---------------|---------------------------------|

#### Uitrusting

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Aardingspen |
| Gedraaid centraal inzetstuk        | Nee         |
| Met klapdeksel                     | Nee         |
| Met ronde aardingspen              | Ja          |
| Met signaallamp                    | Nee         |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Capaciteit

**Teksten**

---

|             |               |
|-------------|---------------|
| afdruk      | Zonder opdruk |
| Beveiliging | Geen          |

---

Gerelateerde Series

Serie berker 1930, Serie berker Glas, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.classic