



396765

## Ronde sokkel voor stopcontacten met penaaarde met schroefliftklemmen

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Aansluiting

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	50 mm

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klemmontage, Schroefaansluiting
---------------	---------------------------------

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

#### Capaciteit

**Teksten**

---

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Beveiliging	Geen
-------------	------

---

Gerelateerde Series

Serie berker 1930, Serie berker Glas, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.classic