



396768

Ronde sokkel voor stopcontacten met penaarde met steekklemmen

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Type connector/stekker Steekklem

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 70 mm

Breedte 70 mm

Diepte 40 mm

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage, Schroefaansluiting

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Geen

Gerelateerde Series	Serie berker 1930, Serie berker Glas, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.classic
---------------------	--