



455401

RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 250 - 250 MHz

Uitrusting

Aantal uitgangen 1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Aansluiting

Type connector/stekker LSA+ terminal

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Aansluitwijze Met LSA+ klemmen

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Spanning Geschikt voor PoE+