



4586

## RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 500 - 500 MHz

#### Samenstelling

Aantal uitgangen 1

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

#### Aansluiting

Type connector/stekker LSA+ terminal

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Teksten

Aansluitwijze Met LSA+ klemmen

Montagewijze Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk,  
Zonder spreidklemmen

Spanning Geschikt voor PoE+