



5031

Imp.dr. maakcontact

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Enkele drukknop

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Transparant	Nee

Afmetingen

Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	Maakcontact
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
afdruk	Zonder opdruk

Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1,
Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3,
Serie berker S.1

Gerelateerde Series

