



503203

## Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Enkele drukknop

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Transparant	Nee

#### Afmetingen

Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	30,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	1 NO, 1 NC, gescheiden ingangsklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
afdruk	Zonder opdruk
Gerelateerde Series	Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker S.1
Gerelateerde Systeem	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x