



503404

## Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Uitvoering

Aantal polen	0
--------------	---

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Serie drukknop

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Afmetingen

Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	Met 0-stand
Verlichting	Voor verlichting
afdruk	Zonder opdruk

Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1,  
Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3,  
Serie berker S.1

Gerelateerde Series

