



503404

Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Architectuur

Aantal polen	0
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Serie drukknop

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Afmetingen

Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	Met 0-stand
Verlichting	Voor verlichting
afdruk	Zonder opdruk

Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1,
Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3,
Serie berker S.1

Gerelateerde Series

