



5035

Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Serie drukknop

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Afmetingen

Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	32,30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	2 NO, gemeenschappelijke ingangsklem
Verlichting	Voor verlichting
afdruk	Zonder opdruk

Gerelateerde Series

Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1,
Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3,
Serie berker S.1

Relativo Sistema

Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x,
Serie berker S.x