



503503

## Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Serie drukknop

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

#### Afmetingen

Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	31,70 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	2 NO contacten, gescheiden ingangsklemmen
Verlichting	Kan worden verlicht met neon-, gloei- of led-lamp met N-klem, Voor verlichtings- en controlecircuit
afdruk	Zonder opdruk

Gerelateerde Series	Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker S.1
---------------------	--

