



503520

Jal.-imp.dr. 1-polig

Technische eigenschappen

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop	Drukknop enkelpolig
------------------------------------	---------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
--------------	--

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

Gerelateerde Series	Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker S.1
---------------------	--