



5036

Imp.dr. wisselcontact

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Enkele drukknop

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Transparant	Nee

Afmetingen

Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
afdruk	Zonder opdruk
Gerelateerde Series	Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker S.1
Relativo Sistema	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x