



5036

Imp.dr. wisselcontact

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Architectuur

Aantal polen	1
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Type drukknop	Enkele drukknop
---------------	-----------------

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Transparant	Nee
-------------	-----

Afmetingen

Diepte	42 mm
--------	-------

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Gerelateerde Series	Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker S.1
---------------------	--

Gerelateerde Systeem	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x
----------------------	---