



503808

Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknoop	Serie drukknoop

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Afmetingen

Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	2 x wissel, toepasbaar als maak- of verbreekcontact met gescheiden ingangsklemmen
Verlichting	Voor verlichting
afdruk	Zonder opdruk
Gerelateerde Series	Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker S.1
Relativo Sistema	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x