



6765092003

WCD penaarde met controle-led, berker R.1/R.3/R.8, groen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |

Materiaal

| | |
|-----------------------|-------------|
| Kleur | Groen |
| RAL-kleur | 6029 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Thermoplast |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |

Samenstelling

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Aardingspen |
| Gedraaid centraal inzetstuk | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Ja |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |

Toebehoren

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
| Deur | Centraalplaat |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Gerelateerde Series | Serie berker R.1, Serie berker R.3 |