



6765096089

## WCD penaaarde met controle-led, Q.1/Q.3, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
----------------------------------	----

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

RAL-kleur	9010
-----------	------

Afwerking oppervlakte	Softfinish
-----------------------	------------

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage
---------------	---------------------------------

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
------------------------------------	-------------

Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
-----------------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Ja
-----------------------	----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	1
----------------	---

---

**Teksten**

---

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3

---