



6765098914

## WCD penaaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, oranje glanzend

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Veiligheid

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
|----------------------------------|----|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm |
|--------------------------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 71 mm |
|---------|-------|

|        |          |
|--------|----------|
| Diepte | 41,60 mm |
|--------|----------|

#### Materiaal

|       |        |
|-------|--------|
| Kleur | Oranje |
|-------|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| RAL-kleur | 2003 |
|-----------|------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
|-----------------------|----------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Duroplast |
|-----------|-----------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Connectiviteit

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |
|---------------|---------------------------------|

#### Uitrusting

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Aardingspen |
|------------------------------------|-------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Gedraaid centraal inzetstuk | Nee |
|-----------------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Met klapdeksel | Nee |
|----------------|-----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Met ronde aardingspen | Ja |
|-----------------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Met signaallamp | Nee |
|-----------------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Met slot | Nee |
|----------|-----|

**Toebehoren**

---

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

**Teksten**

---

|        |               |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

---

|      |               |
|------|---------------|
| Deur | Centraalplaat |
|------|---------------|

---

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|------------------------------|

---

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gerelateerde Series | Serie berker S.1 |
|---------------------|------------------|