



6765098915

WCD penaaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, rood glanzend

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 41,60 mm

Materiaal

Kleur Rood

RAL-kleur 3003

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deur	Centraalplaat
------	---------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Gerelateerde Series	Serie berker S.1
---------------------	------------------