



6765101909

WCD penaaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deur	Centraalplaat
------	---------------

Verlichting	Extra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp
-------------	--

Bedrading	Bedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
-----------	---

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Gerelateerde Series	Serie berker S.1
---------------------	------------------